

 KOMET

Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4xD, Ø DC: 40,5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236603 40,5
GTIN	4047109203266
Classe articolo	24P

Descrizione
Esecuzione:
Tolleranza del foro: $D - 0,1 / + 0,3$
Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D + 0,5$ mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239652 20IP (6,3 Nm)
Ø Codolo ABS® D _s	63 mm
Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile L ₁	164 mm
Codice ISO Inserto	SOGX 120408 42-...
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	40,5
Per Ø in pollici	1 19/32 pollici
Sporgenza totale L _A	208 mm

Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP	239652 20IP
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600