



Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4xD, Ø DC: 31,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236603 31,5
GTIN	4047109200722
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: $D - 0,1 / + 0,3$

Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D + 0,5$ mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
Set di viti per inserti	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Codice ISO Inserto	SOGX 100408 32-...
Lunghezza utile L_1	128 mm
Ø Codolo ABS® D_s	63 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	31,5
Sporgenza totale L_A	167 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD

Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP	239652 15IP
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP1	239652 15IP1