



## Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4xD, Ø DC: 27mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236603 27     |
| GTIN            | 4047109193895 |
| Classe articolo | 24P           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Tolleranza del foro:**  $D - 0,1 / + 0,3$

#### Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

#### Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione =  $D + 0,5$  mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

### Descrizione tecnica

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Ø Codolo ABS® $D_s$     | 50 mm                |
| Numero taglienti Z      | 1                    |
| Codice ISO Inserto      | SOGX 09T308 28-...   |
| Lunghezza utile $L_1$   | 108 mm               |
| Set di viti per inserti | 239652 8IP6 (2,2 Nm) |
| Serie                   | KUB Pentron®         |
| Ø Nominale D            | 27                   |
| Per Ø in pollici        | 1 1/16 pollici       |
| Sporgenza totale $L_A$  | 142 mm               |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4xD                        |
| Codolo  | ABS                        |
| Utilizzo foro                                     | per foratura di centraggio |
| Utilizzo foro                                     | limitatamente bombato      |
| Utilizzo foro                                     | per foratura trasversale   |
| Utilizzo foro                                     | per foratura in pacchetti  |
| Utilizzo foro                                     | per uscita obliqua         |
| Utilizzo foro                                     | per uscita obliqua         |
| Passaggio interno per LR                          | sì                         |
| Strategia di truciolatura                         | HPC                        |
| Tipo di prodotto                                  | Punta a inserti            |

## Accessori

|   |             |
|---|-------------|
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi<br>Trasmissione 8IP6      | 239652 8IP6 |
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm                               | 211750 2,2  |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3<br>Impronta Torx Plus® 8IP | 674252 8IP  |