



Portautensili KOMET Reamax® TS DAH® Zero codolo cilindrico, lungo, Per testina alesatrice di Ø D: 27-34,99mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 239940 27-34,99 |
| GTIN | |
| Classe articolo | 27E |

Descrizione

Esecuzione:

Il portautensili è precaricato e regolato ad una concentricità radiale di < 0,005 mm. Per concentricità radiali con una precisione di < 3 µm, durate utensili più lunghe e maggiore sicurezza di processo.

Per:

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Fornitura:

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.

In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

Descrizione tecnica

| | |
|---|---------------|
| Lunghezza codolo L _s | 56 mm |
| Lunghezza complessiva L _{compl.} | 236 mm |
| Chiave fissa a forchetta n. art. 239901 | SW8 |
| Codoli n. art. 239900 | 4 |
| Per testina alesatrice di Ø D | 27 - 34,99 mm |
| Sporgenza totale A | 180 mm |
| Chiave di azionamento n. art. 239902 | SW3 (5Nm) |
| Ø Codolo D _s h6 | 25 mm |
| Esecuzione del codolo | lungo |

| | |
|--------------------------|---|
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |

Accessori

| | |
|------------------------------------|------------|
| Codolo Modello 4 | 239900 4 |
| Chiave per codoli Trasmissione SW8 | 239901 SW8 |