

KOMET**Portautensili KOMET Reamax® TS DAH® Zero codolo cilindrico, lungo, Per testina alesatrice di Ø D: 35-41,99mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	239940 35-41,99
GTIN	4047109280076
Classe articolo	27E

Descrizione**Esecuzione:**

Il portautensili è precaricato e regolato ad una concentricità radiale di < 0,005 mm. Per concentricità radiali con una precisione di < 3 µm, durate utensili più lunghe e maggiore sicurezza di processo.

Per :

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Fornitura:

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.

In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

Passaggio interno per LR: sì

Sporgenza totale A: 200 mm

Lunghezza complessiva L_{compl.}: 256 mm

Lunghezza codolo L_s: 56 mm

Codolo Ø D_s h6: 25 mm

Codoli n. art. 239900: 5

Chiave fissa a forchetta n. art. 239901: SW10

Descrizione tecnica

Lunghezza codolo L _s	56 mm
Codoli n. art. 239900	5
Chiave di azionamento n. art. 239902	SW3 (6Nm)
Sporgenza totale A	200 mm
Per testina alesatrice di Ø D	35 - 41,99 mm

Lunghezza complessiva L _{compl.}	256 mm
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901	SW10
Ø Codolo D _s h6	25 mm
Esecuzione del codolo	lungo
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Accessori

Codolo Modello 5	239900 5
Chiave per codoli Trasmissione SW10	239901 SW10