



### utensile portagodroni a formare lavorazione cilindrica universale, Dimensione codolo: 10mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290089 10
GTIN	
Classe articolo	29H

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Prigioniero filettato nel codolo per la correzione dell'angolo di spoglia.  
Spina di scorrimento in HM per una maggiore resistenza all'usura.

##### Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Modello per torni automatici a fantina mobile

#### Descrizione tecnica

Per Ø svasatura godrone $d_3$	11 mm
Per larghezza godrone $b$	6 mm
Campo di impiego	3 - 40 mm
Per Ø foro godrone $d_2$	6 mm
Per Ø godrone $d_1$	15 mm
Rondella	299927 1
Bullone flangiato	299925 1
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RAA 2×AA
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

## Scheda tecnica