



Utensile portagodroni a fresare lavorazione cilindrica universale, Dimensione codolo: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290197 12
GTIN	
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Bussola di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

Regolazione rapida dell'utensile tramite mandrino di regolazione.

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Modello per torni automatici a fantina mobile

Descrizione tecnica

Bussola in HM, disco, vite	299920 10
Per Ø foro godrone d ₂	6 mm
Campo di impiego	0 - 15 mm
Per Ø godrone d ₁	10 mm
Per larghezza godrone b	3 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RAA 1×BL30°
Per il profilo zigrinato	RBL45° 1×BR15°
Per il profilo zigrinato	RBL30° 1×AA
Per il profilo zigrinato	RAA 1×BR30°

Scheda tecnica

Per il profilo zigrinato	RBR30° 1×AA
Per il profilo zigrinato	RBR45° 1×BL15°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni