



### Godrone in PM, BR 30°, Ø Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura: 10X3/1,0mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290281 10X3/1,0
GTIN	4030741236792
Classe articolo	29I

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Resistente all'usura in metallo sinterizzato (PM).

##### Nota:

- Dim. 21,5×5×8 adatta per gli utensili Quick.
- Altre dimensioni disponibili su richiesta.

#### Descrizione tecnica

Ø Foro godrone d <sub>2</sub>	6 mm
Esecuzione zigrinata	BR 30°
Per norma	DIN 82
Materiale da taglio	PM
Tipo di prodotto	Godrone

## Scheda tecnica

### Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	160 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	110 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	85 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	35 m/min	M
CuZn	idoneo	120 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		