



Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4xD, Ø DC: 28mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236603 28
GTIN	4047109193918
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: $D - 0,1 / + 0,3$

Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D + 0,5$ mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	112 mm
Ø Codolo ABS® D_s	50 mm
Codice ISO Inserto	SOGX 09T308 28-...
Numero taglienti Z	1
Set di viti per inserti	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	28
Sporgenza totale L_A	146 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD

Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP6	239652 8IP6
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP