



Pinza serrapezzo ER con guarnizione, ER 32, Ø Attacco nominale d: 4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308987 4
GTIN	2050001766106
Classe articolo	39Y

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate.

Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.
Con guarnizione.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

Con la **guarnizione** per il passaggio interno del lubrorefrigerante è possibile serrare solo la dimensione nominale. **Simile a norma** ISO 15488-A. con guarnizione in gomma (utilizzabile fino a 60 bar).

Descrizione tecnica

Adattatore	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale	$\leq 5 \mu\text{m}$

Scheda tecnica

Modello	469 E
Ø Esterno D	32,7 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio