



### Pinza serrapezzo ER con guarnizione, ER 32, Ø Attacco nominale d: 12mm



#### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 308987 12     |
| GTIN            | 4054631125997 |
| Classe articolo | 39Y           |

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Completamente temprate e rettificate.

**Protezione contro la corrosione:** pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.  
Con guarnizione.

**Descrizione:**

Pressione del lubrorefrigerante: utilizzabile fino a 120 bar.

**Vantaggi:**

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

**Nota:**

Con la **guarnizione** per il passaggio interno del lubrorefrigerante è possibile serrare solo la dimensione nominale. **Simile a norma** ISO 15488-A.

#### Descrizione tecnica

|            |             |
|------------|-------------|
| Adattatore | ER 32       |
| Norma      | ISO 15488-B |

## Scheda tecnica

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm                |
| Modello                                | 469 E                 |
| Ø Esterno D                            | 32,7 mm               |
| Lunghezza complessiva L                | 40 mm                 |
| Tipo di prodotto                       | Pinza di<br>serraggio |