

**FAHRION®**  
FAHRION Protect

### Pinza serrapezzo ER con guarnizione, ER 32, Ø Attacco nominale d: 10mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308987 10
GTIN	4054631125973
Classe articolo	39Y

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Completamente temprate e rettificate.

**Protezione contro la corrosione:** pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Con guarnizione.

**Descrizione:**

Pressione del lubrorefrigerante: utilizzabile fino a 120 bar.

**Vantaggi:**

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

**Nota:**

Con la **guarnizione** per il passaggio interno del lubrorefrigerante è possibile serrare solo la dimensione nominale. **Simile a norma ISO 15488-A.**

#### Descrizione tecnica

Adattatore	ER 32
Norma	ISO 15488-B

## Scheda tecnica

Precisione della concentricità radiale	$\leq 5 \mu\text{m}$
Modello	469 E
$\varnothing$ Esterno D	32,7 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio