



Pinza serrapezzo ER con guarnizione, ER 40, Ø Attacco nominale d: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308993 16
GTIN	4054631126505
Classe articolo	39Y

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate.

Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Con guarnizione.

Descrizione:

Pressione del lubrorefrigerante: utilizzabile fino a 120 bar.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

Con la **guarnizione** per il passaggio interno del lubrorefrigerante è possibile serrare solo la dimensione nominale. **Simile a norma** ISO 15488-A.

Descrizione tecnica

Adattatore	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale	$\leq 5 \mu\text{m}$
Modello	471 E

Scheda tecnica

Ø Esterno D	40,7 mm
Lunghezza complessiva L	46 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio