



Inserto a raggio 12° HSS-Co5, H7, Raggio: R12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	240030 R12
GTIN	2050001099471
Classe articolo	29W

Descrizione

Esecuzione:

Rettifica su tutti i lati e con quattro raggi simmetrici ciascuno. Taglienti rettificati con gradini guidatruciolo per ottime condizioni di taglio su tutto il raggio.

L'angolo di spoglia superiore di 12° è adatto per l'uso universale.

Uso:

Per la tornitura di raggi convessi su diametri esterni o fori.

Descrizione tecnica

Raggio R ₁	R12
Materiale da taglio	HSS Co 5
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura