



Utensile angolare per tornitura KOMET® Forma f, Modello: B03



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	240078 B03
GTIN	4047109004030
Classe articolo	24H

Descrizione

Esecuzione:

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato**.

Materiale da taglio:

HSS/Co10 – per materiali di difficile lavorazione.

Nota:

Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.

Materiale da taglio: HSS Co 10

Profondità di foratura: 26 mm

Per fori a partire da Ø: 7 mm

Lunghezza complessiva: 65 mm

Ø gambo: 8 mm

Descrizione tecnica

Profondità di foratura	26 mm
Per fori a partire da Ø	7 mm
Modello	B03
Lunghezza complessiva	65 mm
Ø Gambo	8 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

