

**Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4xD, Ø DC: 46mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236603 46
GTIN	4047109223011
Classe articolo	24P

Descrizione**Esecuzione:****Tolleranza del foro:** $D - 0,1 / + 0,3$ **Uso:**

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D + 0,5$ mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	184 mm
Ø Codolo ABS® D_s	63 mm
Codice ISO Inserto	SOGX 130508 46-...
Set di viti per inserti	239652 20IP (6,3 Nm)
Numero taglienti Z	1
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	46
Per Ø in pollici	1 13/16 pollici
Sporgenza totale L_A	230 mm

Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi Trasmissione 20IP	239652 20IP
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600