

Garant**Calibro a corsoio digitale da officina HCT IP67 con becchi di misura, Campo di misura: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415371 300
GTIN	4069515008167
Classe articolo	41A

Descrizione**Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale da officina, IP67. **Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 10 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Corpo in bicomponente con **superficie in Haptoprene® per una presa sicura e confortevole.** Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Compatibile con l'app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools) - disponibile gratuitamente per Android e iOS - nonché l'app HCT Windows (disponibile per Windows). Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

#Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Ricambi:

Supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Descrizione tecnica

Risoluzione	mm/pollici
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032

Scheda tecnica

Numero di batterie contenute	1
Scostamento di misura E MPE	± 0,03 mm
Norma	ISO 13385
Lettura	0,01 mm
Altezza cifre display LCD	11,5 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Ø Misura aggiuntiva interna	10 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Lettura	0,0005 pollici
Taratura	A1
Campo di misura	0 - 300 mm
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	App HCT Windows
Lunghezza dei becchi	100 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Serie	HCT
Spegnimento automatico	sì
Imballaggio	Custodia rigida
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth®
Puntali di misura	sì
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	Temprato
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/415371-300>