

**Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 5×D, Ø DC: 14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236604 14
GTIN	4047109223202
Classe articolo	24P

**Descrizione****Esecuzione:****Tolleranza del foro:** D – 0,1 / + 0,35**Uso:**

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

**Raccomandazioni:****Durante la foratura** ridurre l'avanzamento al 70%.**Nota:**

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	70 mm
Codice ISO Inserto	SOGX 040204 10-...
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Numero taglienti Z	1
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	14

Sporgenza totale L <sub>A</sub>	97 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	5×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,38 Nm	211750 0,38
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 5IP1	239652 5IP1
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 5IP	674252 5IP