



Utensile per sgrossatura KOMET® Forma g, Modello: B06L



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	240074 B06L
GTIN	4047109017832
Classe articolo	24H

Descrizione

Esecuzione:

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato**.

Materiale da taglio:

HSS/Co10 – per materiali di difficile lavorazione.

Nota:

Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.

Materiale da taglio: HSS Co 10

Profondità di foratura: 90 mm

Per fori a partire da Ø: 14 mm

Lunghezza complessiva: 125 mm

Ø gambo: 10 mm

Descrizione tecnica

Per fori a partire da Ø	14 mm
Modello	B06L
Lunghezza complessiva	125 mm
Profondità di foratura	90 mm
Ø Gambo	10 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

