



Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 5×D, Ø DC: 14,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236604 14,5
GTIN	4047109222786
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: D – 0,1 / + 0,35

Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SOGX 040204 10-...
Set di viti per inserti	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile L ₁	75 mm
Ø Codolo ABS® D _s	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	14,5

Sporgenza totale L _A	103 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	5×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,38 Nm	211750 0,38
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 5IP1	239652 5IP1