



## Trapano standard Uni per foratura a flusso (con colletto), Filettatura: M12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080751 M12
GTIN	4069515008662
Classe articolo	BAW

### Descrizione

#### Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.

Trapano standard per foratura a flusso (con colletto).

Standard o lungo; con o senza colletto.

#### Uso:

Adatto per acciaio, alluminio, rame e ottone.

#### Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.

Chiave di serraggio ER n. art. 309680.

Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

### Descrizione tecnica

Ø Gambo	12 mm
Velocità consigliata	2000 min <sup>-1</sup>
Ø Preforo	10,9 mm

## Scheda tecnica

Potenza raccomandata	1,9 kW
Spessore del materiale	0,7 - 2,5 mm
Tipo di prodotto	Flow Drills