



Trapano piatto Uni per foratura a flusso (senza colletto), Filettatura: M8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080753 M8
GTIN	4069515008747
Classe articolo	BAW

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.

Trapano piatto per foratura a flusso (senza colletto).

Standard o lungo; con o senza colletto.

Uso:

Adatto per acciaio, alluminio, rame e ottone.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.

Chiave di serraggio ER n. art. 309680.

Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

Descrizione tecnica

Ø Gambo	8 mm
Velocità consigliata	2300 min ⁻¹
Ø Preforo	7,3 mm

Scheda tecnica

Potenza raccomandata	1,5 kW
Per filettatura M	M8
Spessore del materiale	0,7 - 2,5 mm
Tipo di prodotto	Flow Drills