



## Trapano piatto Uni per foratura a flusso (senza colletto), Filettatura: M6



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 080753 M6     |
| GTIN            | 4069515008730 |
| Classe articolo | BAW           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.

Trapano piatto per foratura a flusso (senza colletto).

Standard o lungo; con o senza colletto.

#### Uso:

Adatto per acciaio, alluminio, rame e ottone.

#### Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.

Chiave di serraggio ER n. art. 309680.

Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

### Descrizione tecnica

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Per filettatura M    | M6     |
| Potenza raccomandata | 1,3 kW |
| Ø Gambo              | 8 mm   |

## Scheda tecnica

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Spessore del materiale | 0,7 - 2,5 mm           |
| Ø Preforo              | 5,3 mm                 |
| Velocità consigliata   | 2500 min <sup>-1</sup> |
| Tipo di prodotto       | Flow Drills            |