



Trapano standard lungo Uni per foratura a flusso (con colletto), Filettatura: M8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080755 M8
GTIN	4069515008846
Classe articolo	BAW

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.

Trapano standard per foratura a flusso (con colletto).

Standard o lungo; con o senza colletto.

Uso:

Adatto per acciaio, alluminio, rame e ottone.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.

Chiave di serraggio ER n. art. 309680.

Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

Descrizione tecnica

Velocità consigliata	2300 min ⁻¹
Ø Gambo	8 mm

Scheda tecnica

Spessore del materiale	0,7 - 4 mm
Ø Preforo	7,3 mm
Potenza raccomandata	1,5 kW
Tipo di prodotto	Flow Drills