Scheda tecnica

Trapano piatto per foratura a flusso (senza colletto) inox, Filettatura: M8

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080754 M8
GTIN	4069515008792
Classe articolo	BAW

Descrizione

Esecuzione:
Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito.
Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.
Standard o lungo; con o senza colletto.
Trapano piatto per foratura a flusso (senza colletto) per l'utilizzo in materiali inossidabili.
Uso:
Specifico per acciai inossidabili.
Per:
Pinze ER HOLEX n. art. 308964.
Chiave di serraggio ER n. art. 309680.
Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

Descrizione tecnica

Potenza raccomandata	1,5 kW
∅ Preforo	7,4 mm
Velocità consigliata	2300 min^{-1}

Scheda tecnica

Spessore del materiale	0,7 - 1 mm
∅ Gambo	8 mm
Per filettatura M	M8
Tipo di prodotto	Flow Drills