



Trapano lungo standard per foratura a flusso (con colletto) inox, Filettatura: M8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080756 M8
GTIN	4069515008891
Classe articolo	BAW

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.

Trapano standard per foratura a flusso (con colletto) per l'utilizzo in materiali inossidabili. Standard o lungo; con o senza colletto.

Uso:

Specifico per acciai inossidabili.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.

Chiave di serraggio ER n. art. 309680.

Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

Descrizione tecnica

Ø Gambo	8 mm
Velocità consigliata	2300 min ⁻¹

Scheda tecnica

Spessore del materiale	0,7 - 3 mm
Ø Preforo	7,4 mm
Potenza raccomandata	1,5 kW
Tipo di prodotto	Flow Drills