



Trapano standard lungo Uni per foratura a flusso (con colletto), Filettatura: M3



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 080755 M3 |
| GTIN | 4069515008808 |
| Classe articolo | BAW |

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.

Trapano standard per foratura a flusso (con colletto).

Standard o lungo; con o senza colletto.

Uso:

Adatto per acciaio, alluminio, rame e ottone.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.

Chiave di serraggio ER n. art. 309680.

Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------|------------|
| Spessore del materiale | 0,7 - 4 mm |
| Ø Preforo | 2,7 mm |

Scheda tecnica

| | |
|----------------------|------------------------|
| Velocità consigliata | 3000 min ⁻¹ |
| Ø Gambo | 6 mm |
| Potenza raccomandata | 0,7 kW |
| Tipo di prodotto | Flow Drills |