

bimos

Sgabello a sella ESD, Colore della seduta: ESD



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972720 ESD
GTIN	4016849994727
Classe articolo	96B

Descrizione

Esecuzione:

Sgabello a sella ESD universale con rotelle. Il rivestimento in pelle sintetica ESD è lavabile e resistente alle sostanze disinfettanti. L'intuitiva forma dinamica 3D del sedile favorisce una postura ergonomica e supporta la naturale forma a S della colonna vertebrale. Imbottitura in espanso a 3 zone per un livello ottimale di distribuzione della pressione e del comfort di seduta. Imbottitura senza cuciture e pieghe. Altezza del sedile 540 - 800 mm. Basamento a stella in alluminio Ø 540 mm. Ruote ESD scorrevoli e di dimensioni molto grandi (Ø 65 mm).

Norma:

DIN 61340-5-1

Descrizione tecnica

Colore materiale seduta	nero
Peso	8,5 kg
Materiale seduta	Skay simil-pelle
Ø Basamento a stella	540 mm

Scheda tecnica

Materiale basamento a stella	Alluminio opaco termoverniciato
Esecuzione basamento a stella	Set di rotelle
Portata sedia	120 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Campo di regolazione altezza	540 - 800 mm
Tipo di prodotto	Sgabello a sella ESD