



Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 5×D, Ø DC: 15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236604 15
GTIN	4047109206458
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: D – 0,1 / + 0,35

Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOGX 040204 10-...
Ø Codolo ABS® D _s	50 mm
Lunghezza utile L ₁	75 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	15

Per Ø in pollici	19/32 pollici
Sporgenza totale L _A	103 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	5×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 5IP1	239652 5IP1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,38 Nm	211750 0,38
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 5IP	674252 5IP