


SWISS TOOLS

Portainseri con bloccaggio a staffa neutro, PSC, Ø Codolo / misura inserto – Dimensione A: 6316-130HPmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320381 6316-130HP
GTIN	4070445097978
Classe articolo	36D

Descrizione

Nota:

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Gambo	63 mm
Misura inserto	16
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Inserto adatto	VC.. 1604..
Ricambi	S07
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	neutro
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

