FAHRION®

Mandrino di maschiatura, Synchro ER, SK 40 corto, Per pinze di serraggio ER: 11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	338131 11
GTIN	4054631189074
Classe articolo	33F

Descrizione

Esecuzione:

- · Forze assiali estremamente ridotte per una bassa pressione sui fianchi e una perfetta qualità della superficie.
- Attenuatore di torsione e meccanismo di compensazione nella direzione assiale.
- · Profondità fino a 150 mm ottenibile con Ø 10 ingombro bordo (per misura del filetto M0,5-M3).
- · Per un'adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 80 bar.
- · Per maschi a filettare e a rullare.
- · Per filettature destre e sinistre.
- · Per fori ciechi e passanti.
- · Compensazione della lunghezza minima nella direzione di compressione e trazione.

Vantaggi:

- · Processi sicuri grazie alla scorrevolezza anche in presenza di carico di coppia.
- · Maggiore durata del maschio a filettare e a rullare.
- · Diametro esterno nettamente minore rispetto a quello disponibile in precedenza.
- · Passaggio interno del lubrorefrigerante direttamente sull'utensile molto maggiore rispetto ai mandrini sincronizzati convenzionali (per ER8).
- · Precisione di concentricità radiale doppia.
- · Inversione smorzata del senso di rotazione per ridurre le rotture degli utensili.

Uso:

- · Per centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.
- · Per compensare eventuali differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.
- · Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.

Fornitura:

Scheda tecnica

Chiave fissa a forchetta

Nota:

I prodotti n. art. 338131 – 338135 sono utilizzabili solo con le pinze di serraggio CENTRO/P (n. art. 309365 - 309372). Minore è la forza assiale, migliore è la qualità; minore è l'usura, maggiore è la durata e più sicuro è il processo.

La chiave a rulli CP n.art. 309754 o la chiave a rulli CP per coppia n.art. 309756 devono essere acquistate separatamente.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	122 mm
Campo filettatura	M3 - M6
Ø D ₁	16 mm
L_1	25 mm
$\varnothing D_2$	26 mm
\emptyset D ₃	32 mm
L_2	71 mm
L ₃	103 mm
E	35 mm
Adattatore	SK 40 corto
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

Prodotti correlati

https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/338131-11