



Mandrino di maschiatura, Synchro ER, SK 40 corto, Per pinze di serraggio ER: 16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	338131 16
GTIN	4054631188732
Classe articolo	33F

Descrizione

Esecuzione:

- Forze assiali estremamente ridotte per una bassa pressione sui fianchi e una perfetta qualità della superficie.
- Attenuatore di torsione e meccanismo di compensazione nella direzione assiale.
- Profondità fino a 150 mm ottenibile con Ø 10 ingombro bordo (per misura del filetto M0,5-M3).
- Per un'adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 80 bar.
- Per maschi a filettare e a rullare.
- Per filettature destre e sinistre.
- Per fori ciechi e passanti.
- Compensazione della lunghezza minima nella direzione di compressione e trazione.

Vantaggi:

- Processi sicuri grazie alla scorrevolezza anche in presenza di carico di coppia.
- Maggiore durata del maschio a filettare e a rullare.
- Diametro esterno nettamente minore rispetto a quello disponibile in precedenza.
- Passaggio interno del lubrorefrigerante direttamente sull'utensile molto maggiore rispetto ai mandrini sincronizzati convenzionali (per ER8).
- Precisione di concentricità radiale doppia.
- Inversione smorzata del senso di rotazione per ridurre le rotture degli utensili.

Uso:

- Per centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.
- Per compensare eventuali differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.
- Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.

Fornitura:

Chiave fissa a forchetta

Nota:

I prodotti n. art. 338131 – 338135 sono utilizzabili solo con le pinze di serraggio CENTRO/ P (n. art. 309365 - 309372). Minore è la forza assiale, migliore è la qualità; minore è l'usura, maggiore è la durata e più sicuro è il processo.

La chiave a rulli CP n.art. 309754 o la chiave a rulli CP per coppia n.art. 309756 devono essere acquistate separatamente.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	135 mm
Campo filettatura	M5 - M8
Ø D ₂	34 mm
Ø D ₁	30 mm
Ø D ₃	40 mm
L ₂	84 mm
L ₃	116 mm
L ₁	34 mm
E	37 mm
Adattatore	SK 40 corto
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/338131-16>