



Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 5×D, Ø DC: 15,5mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236604 15,5 |
| GTIN | 4047109206465 |
| Classe articolo | 24P |

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: D – 0,1 / + 0,35

Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza utile L ₁ | 80 mm |
| Set di viti per inserti | 239652 5IP1 (0,38 Nm) |
| Codice ISO Inserto | SOGX 040204 10-... |
| Numero taglienti Z | 1 |
| Ø Codolo ABS® D _s | 50 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| Ø Nominale D | 15.5 |

| | |
|---|----------------------------|
| Sporgenza totale L _A | 110 mm |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 5×D |
| Codolo | ABS |
| Utilizzo foro | per foratura di centraggio |
| Utilizzo foro | limitatamente bombato |
| Utilizzo foro | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro | per foratura in pacchetti |
| Utilizzo foro | per uscita obliqua |
| Utilizzo foro | per uscita obliqua |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,38 Nm | 211750 0,38 |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 5IP1 | 239652 5IP1 |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 5IP | 674252 5IP |