



### LED-Lampada tascabile LED-LENSER Serie C, Modello: C5R



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081447 C5R
GTIN	4058205038348
Classe articolo	04B

#### Descrizione

##### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

##### Fornitura:

Include 1 batteria agli ioni di litio da 14500 3,7 V, 1 sistema di carica flottante, 1 cinturino da polso, 1 voucher per marsupio.

##### Nota:

**2+5 anni di garanzia se registrato su [www.ledlenser.com](http://www.ledlenser.com).**

Salvo diversamente specificato di seguito, assicuriamo una garanzia del produttore sui nostri prodotti di

- **sette anni se il prodotto è registrato online per un periodo di 12 settimane dalla data di acquisto**
- **due anni, con registrazione online non puntuale o assente; per il corretto funzionamento di batterie ricaricabili, powercase e batterybox assicuriamo una garanzia di due anni (senza estensione, senza registrazione), calcolato dalla data di acquisto.**

#### Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 54
Tipo di batteria	Ioni di litio
Valore CRI	75
Colore corpo	BLACK
Tensione batteria	3,7 V

## Scheda tecnica

Rapid Focus	sì
Corrente di illuminazione	20 - 420 lm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Autonomia Livello 2	3 h
Distanza di illuminazione	50 - 240 m
Durata	3 - 15 h
Lampadine	Modulo LED
Corrente di illuminazione Livello 2	420 lm
Advanced Focus System (AFS)	sì
Luce colorata	bianco freddo
Denominazione originale prodotto	C5R
Lunghezza complessiva	117 mm
Dimensioni internazionali	14500
Serie	Serie C
Numero di batterie contenute	1
In dotazione borsa a tracolla	sì
Capacità batteria	0,7 Ah
Batteria intercambiabile	sì
Peso	75 g
Ø Testa	26 mm
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: 081447 C5R