



### LED-Lampada tascabile LED-LENSER Serie C, Modello: C7R



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081447 C7R
GTIN	4058205038317
Classe articolo	04B

#### Descrizione

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Include 1 batteria agli ioni di litio da 18650 3,7 V, 1 sistema di carica flottante, 1 cinturino da polso, 1 voucher per marsupio.

**Nota:**

**2+5 anni di garanzia se registrato su [www.ledlenser.com](http://www.ledlenser.com).**

Salvo diversamente specificato di seguito, assicuriamo una garanzia del produttore sui nostri prodotti di

- **sette anni se il prodotto è registrato online per un periodo di 12 settimane dalla data di acquisto**
- **due anni, con registrazione online non puntuale o assente; per il corretto funzionamento di batterie ricaricabili, powercase e batterybox assicuriamo una garanzia di due anni (senza estensione, senza registrazione), calcolato dalla data di acquisto.**

#### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	166 mm
Peso	210 g
Distanza di illuminazione	40 - 210 m
Autonomia Livello 2	5 h
Rapid Focus	sì

## Scheda tecnica

Batteria intercambiabile	sì
Tensione batteria	3,7 V
Advanced Focus System (AFS)	sì
Smart Light Technology (SLT)	sì
Durata	2 - 40 h
Corrente di illuminazione	20 - 1000 lm
In dotazione borsa a tracolla	sì
Numero di batterie contenute	1
Valore CRI	65
Lampadine	Modulo LED
Corrente di illuminazione Livello 2	1000 lm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Grado di protezione IP	IP 54
Dimensioni internazionali	18650
Capacità batteria	2,5 Ah
Serie	Serie C
Colore corpo	BLACK
Luce colorata	bianco freddo
Denominazione originale prodotto	C7R
Corrente di illuminazione Livello 3	250 lm
Ø Testa	37 mm
Autonomia Livello 3	2 h
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: 081447 C7R