



LED-Lampada tascabile LED-LENSER Serie C, Modello: C7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081447 C7
GTIN	4058205038379
Classe articolo	04B

Descrizione

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Include 4 batterie AAA LR03 da 1,5 V, 1 cinturino da polso, 1 buono per marsupio.

Nota:

2+5 anni di garanzia se registrato su www.ledlenser.com.

Salvo diversamente specificato di seguito, assicuriamo una garanzia del produttore sui nostri prodotti di

- **sette anni se il prodotto è registrato online per un periodo di 12 settimane dalla data di acquisto**
- **due anni, con registrazione online non puntuale o assente; per il corretto funzionamento di batterie ricaricabili, powercase e batterybox assicuriamo una garanzia di due anni (senza estensione, senza registrazione), calcolato dalla data di acquisto.**

Descrizione tecnica

Dimensioni internazionali	LR3
Valore CRI	70
Corrente di illuminazione	40 lm
Corrente di illuminazione Livello 3	400 lm
Lunghezza complessiva	140 mm

Scheda tecnica

Ø Testa	37 mm
Numero di batterie contenute	4
In dotazione borsa a tracolla	sì
Durata	1 - 25 h
Distanza di illuminazione	100 - 300 m
Denominazione originale prodotto	C7
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di batteria	Micro, AAA
Lampadine	Modulo LED
Rapid Focus	sì
Autonomia Livello 3	1 h
Luce colorata	bianco freddo
Peso	175 g
Autonomia Livello 2	2 h
Advanced Focus System (AFS)	sì
Serie	Serie C
Corrente di illuminazione Livello 2	250 lm
Colore corpo	BLACK
Grado di protezione IP	IP 54
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 081447 C7