



### LED-Lampada tascabile LED-LENSER Serie C, Modello: C3R



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081447 C3R
GTIN	4058205038409
Classe articolo	04B

#### Descrizione

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Include 1 batteria agli ioni di litio da 10440 3,7 V, 1 stazione di ricarica, 1 cinturino da polso.

**Nota:**

**2+5 anni di garanzia se registrato su [www.ledlenser.com](http://www.ledlenser.com).**

Salvo diversamente specificato di seguito, assicuriamo una garanzia del produttore sui nostri prodotti di

- **sette anni se il prodotto è registrato online per un periodo di 12 settimane dalla data di acquisto**
- **due anni, con registrazione online non puntuale o assente; per il corretto funzionamento di batterie ricaricabili, powercase e batterybox assicuriamo una garanzia di due anni (senza estensione, senza registrazione), calcolato dalla data di acquisto.**

#### Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
Corrente di illuminazione Livello 2	140 lm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Ø Testa	20 mm
Capacità batteria	0,32 Ah

## Scheda tecnica

Colore corpo	BLACK
Rapid Focus	sì
Dimensioni internazionali	10440
Tensione batteria	3,7 V
Lunghezza complessiva	102 mm
Luce colorata	bianco freddo
Denominazione originale prodotto	C3R
Autonomia Livello 2	2 h
Grado di protezione IP	IP 54
Durata	2 - 6 h
Lampadine	Modulo LED
Serie	Serie C
Batteria intercambiabile	sì
In dotazione borsa a tracolla	no
Tipo di batteria	Ioni di litio
Distanza di illuminazione	40 - 100 m
Peso	42 g
Advanced Focus System (AFS)	sì
Valore CRI	65
Corrente di illuminazione	20 - 140 lm
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: 081447 C3R