



Barretta di troncatura KOMET® HSS-Co5, Modello: A0



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	240014 A0
GTIN	4047109015623
Classe articolo	24H

Descrizione

Barretta di troncatura KOMET® HSS-Co5 A0 Altezza h: 10 mm
 Larghezza b: 2,7 mm
 Lunghezza complessiva L: 100 mm

Descrizione tecnica

Modello	A0
Altezza h	10 mm
Larghezza b	2,7 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Materiale da taglio	HSS Co 5
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		

interrotto	idoneo
a secco	idoneo