




Ganascia a gradino fissa, Modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	360574 125
GTIN	4069515011303
Classe articolo	32P

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce a gradino temprate e rettificate.

Uso:

Per l'alloggiamento degli inserti di serraggio n. art. 360538; 360539; 360541.

Materiale:

Versione temprata, nitrurata, con entrambi i lati lisci.

Per:

Morse di precisione NC n. articolo 360565.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	92 mm
Altezza h ₁	20 mm
Lunghezza l ₁	43 mm
Per codice a colori	HOLEX NC
Altezza ganasce h	39,5 mm
Larghezza ganasce b	124,4 mm

Scheda tecnica

Per modello	125
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite