




## Ganascia a gradino fissa, Modello: 160



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 360574 160    |
| GTIN            | 4069515011310 |
| Classe articolo | 32P           |

### Descrizione

**Esecuzione:**

Ganasce a gradino temprate e rettificate.

**Uso:**

Per l'alloggiamento degli inserti di serraggio n. art. 360538; 360539; 360541.

**Materiale:**

Versione temprata, nitrurata, con entrambi i lati lisci.

**Per:**

Morse di precisione NC n. articolo 360565.

**Fornitura:**

Incluse viti di fissaggio.

### Descrizione tecnica

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Per codice a colori      | HOLEX NC |
| Altezza ganasce h        | 49,8 mm  |
| Lunghezza l <sub>1</sub> | 54 mm    |
| Per modello              | 160      |
| Altezza h <sub>1</sub>   | 25 mm    |
| Larghezza ganasce b      | 160,4 mm |

## Scheda tecnica

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Lunghezza ganasce l | 104 mm                   |
| Tipo di prodotto    | Ganasce per morsa a vite |