

Scheda tecnica



Ganascia a gradino mobile, Modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	360573 125
GTIN	4069515011280
Classe articolo	32P

Descrizione

Uso:

Per l'alloggiamento degli inserti di serraggio n. art. 360538; 360539; 360541.

Materiale:

Versione temprata, nitrurata, con entrambi i lati lisci.

Per:

Morse di precisione NC n. art. 360565.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	70 mm
Lunghezza l ₁	40 mm
Per modello	125
Larghezza ganasce b	124,4 mm
Altezza h ₁	20 mm
Altezza ganasce h	39,5 mm

Scheda tecnica

Per codice a colori

HOLEX NC

Tipo di prodotto

Ganasce per morsa a vite