



Morsa a 5 assi TeleCentric, Modello: 100



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361255 100
GTIN	4250364404617
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

- Ideale per l'impiego su centri di lavorazione a 5 assi.
- Possibilità di serraggio convenzionale e non.
- Mandrino telescopico, ingombro profilo moduli invariato.
- Concentricità, facile programmazione senza spostamento del punto zero.
- Accessibilità del pezzo indipendente dall'apertura.
- Forma simmetrica = il pezzo rimane al centro e parallelo. Il sovrametallo del materiale viene distribuito simmetricamente.
- Sostituzione delle ganasce senza utensili grazie alla chiusura rapida entro 10 secondi / coppia di ganasce.
- Forza di serraggio costante grazie al mandrino telescopico a bassa manutenzione.
- Fori d'attacco 25H6 M10 di serie per sistema di fissaggio sul punto zero, interasse 200.
- Anello graduato integrato per la regolazione fine della posizione centrale.
- Forza di serraggio 30 kN con 45 Nm lineari.

Fornitura:

Manovella, guida rapida.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 120, bussola esagonale n. art. 643330 Dim. 14, ganasce riportate n. art. 361258 – 361264, staffe di fissaggio n. art. 360750 Dim. 125/160, set per allineamento e fissaggio n. art. 360530, perno di serraggio n. art. 360025 Dim. 25M10 oppure 25M10/138. Ganasce riportate n. art. 361258 – 361260, staffe di fissaggio n. art. 360750 Dim.

Scheda tecnica

125/160, set per allineamento e fissaggio n. art. 360530, codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 25M10 oppure 25M/138.

Descrizione tecnica

Codice a colori per accessori adatti	TeleCentric
Serie	TeleCentric
Lunghezza L	351 mm
Campo di serraggio S1	12 - 166 mm
Altezza corpo base c	168,9 mm
Campo di serraggio S2	62 - 199 mm
Larghezza B	94 mm
Larghezza scanalatura n H7	20 mm
Peso	24,5 kg
Altezza h	27,1 mm
Dimensione apertura	14 mm
Coppia massima	45 Nm
Forza di serraggio fino a max.	30 kN
Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/361255-100>