



## Utensile angolare per tornitura KOMET® Forma f, Modello: B01



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	240078 B01
GTIN	4047109004016
Classe articolo	24H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato.**

#### Materiale da taglio:

**HSS/Co10** – per materiali di difficile lavorazione.

#### Nota:

**Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.**

Materiale da taglio: HSS Co 10

Profondità di foratura: 20 mm

Per fori a partire da  $\varnothing$ : 3 mm

Lunghezza complessiva: 60 mm

$\varnothing$  gambo: 8 mm

### Descrizione tecnica

Per fori a partire da $\varnothing$	3 mm
Modello	B01
Lunghezza complessiva	60 mm
Profondità di foratura	20 mm
$\varnothing$ Gambo	8 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

