

**Utensile angolare per tornitura KOMET® Forma f, Modello: B06****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	240078 B06
GTIN	4047109016354
Classe articolo	24H

**Descrizione****Esecuzione:**

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato.**

**Materiale da taglio:**

**HSS/Co10** – per materiali di difficile lavorazione.

**Nota:**

**Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.**

Materiale da taglio: HSS Co 10

Profondità di foratura: 60 mm

Per fori a partire da Ø: 14 mm

Lunghezza complessiva: 95 mm

Ø gambo: 10 mm

**Descrizione tecnica**

Modello	B06
Lunghezza complessiva	95 mm
Profondità di foratura	60 mm
Per fori a partire da Ø	14 mm
Ø Gambo	10 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Inserito di taglio per tornitura

