

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/12mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260006 20/12
GTIN	4045197651662
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20 mm
Misura inserto	12 mm
Sottoplacchetta	269005 6
Codice ISO portautensile	SCLCR/L 2020K12
Set di viti per inserti	269028 20
Dimensione codolo	20 mm
Inserto adatto	CC.. 1204..
Vite per sottoplacchetta	269013 5
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 20	269028 20
Sottoplacchetta Modello 6	269005 6
Vite per sottoplacchetta Modello 5	269013 5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500