

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Set di 100 inserti filettati, 1,5×D, Tipo di filettatura / dimensione: M4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082818 M4
GTIN	4250361212017
Classe articolo	04D

Descrizione**Esecuzione:**

Inserti filettati metrici in filo di acciaio legato inossidabile con profilo a molla. Il perno di trascinamento viene rotto nella tacca (punto di rottura nominale) una volta completata l'installazione. Forma ottimizzata con zona di inserimento innovativa che consente di posizionare e avvitare l'inserto come una vite.

Inserti filettati continui HeliCoil®plus ad alta resistenza, in **acciaio legato con elevata resistenza all'usura, ridotto attrito della filettatura** all'interno di tolleranze minime, **alta qualità di finitura delle superfici** nonché **resistenza alla corrosione e al calore**. La struttura flessibile consente di ripartire in modo uniforme il carico e la tensione, assicurando al contempo giunti a vite **durevoli** di altissima qualità **per tutti i carichi di lavoro** (statici, dinamici) con **trasmissione ideale della forza**. Montaggio semplice e rapido, in tal modo si forma una filettatura interna precisa, utilizzabile da ambo i lati.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Uso:

Per la **riparazione economica di filettature danneggiate o usurate** e come elemento di costruzione per l'**armatura delle filettature** di materiali con ridotta resistenza al taglio (per es. alluminio, leghe di alluminio e magnesio).

Nota:

Inserti autobloccanti e altre dimensioni disponibili su richiesta.

• **Per calibri a tampone adatti al controllo filettatura, vedi n. art. 486000 e successivi.**

- **Inseri autobloccanti, altre Dimensioni e inserti filettati UNC e UNF disponibili su richiesta.**

Contenuto del set: 100

Descrizione tecnica

Tipo di filettatura	M4
Contenuto del set	100
Passo della filettatura	0,7
Attributo del nome del prodotto	1,5×D
Profondità massima di filettatura	1,5×D
Tipo di prodotto	Insero filettato

Accessori

Asta filettata Tipo di filettatura / dimensione M4	082808 M4
--	-----------