



Chiave regolabile a rullino a cricchetto, Lunghezza complessiva: 250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813971 250
GTIN	4069515011815
Classe articolo	82A

Descrizione

Esecuzione:

Manico ergonomico con rivestimento antiscivolo.

Vantaggi:

La ganaschia mobile e la testa consentono di risparmiare spazio e tempo nei **lavori a cricchetto**.

La leva di arresto permette di trasformare la chiave a cricchetto in una normale chiave regolabile a rullino con testa fissa. **Apertura estrema.**

La ganaschia mobile e la testa consentono di risparmiare spazio e tempo nei **lavori a cricchetto**.

La leva di arresto permette di trasformare la chiave a cricchetto in una normale chiave regolabile a rullino con testa fissa. **Apertura estrema.**

Descrizione tecnica

Apertura massima	32 mm
Lunghezza complessiva	10 pollici
Lunghezza complessiva	250 mm
Processo di produzione	forgiate e temperate
Antiscintilla	no
Manico	sì
Tipo di prodotto	Chiavi regolabili a rullino