



### Vite per cave a T (8.8) completa, Modello: 1816130



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375301 1816130
GTIN	4069515011945
Classe articolo	32H

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Vite per cave a T, bonificata, nera, classe di resistenza 8.8.

**Norma:**

**DIN 787**

**Fornitura:**

Completo, con rondella n. art. 375341

**Accessori speciali:**

Per le rondelle vedere n. art. 35341, mentre per i dadi alti vedere n. art. 375386.

**Nota:**

- **Esempio di lettura - La dimensione 6625 corrisponde a: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

#### Descrizione tecnica

Lunghezza L	160 mm
Altezza k	10 mm
Lunghezza filetto b	75 mm
Valore nominale scanalatura a T	18 mm
Larghezza pietra e	28 mm
Larghezza minore pietra a	17,7 mm
Modello	787

## Scheda tecnica

Filettatura G

M16

Tipo di prodotto

Vite per cave