



Vite per cave a T (8.8) completa, Modello: 1616100



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 375301 1616100 |
| GTIN | 4069515011914 |
| Classe articolo | 32H |

Descrizione

Esecuzione:

Vite per cave a T, bonificata, nera, classe di resistenza 8.8.

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Completo, con rondella n. art. 375341

Accessori speciali:

Per le rondelle vedere n. art. 35341, mentre per i dadi alti vedere n. art. 375386.

Nota:

- **Esempio di lettura - La dimensione 6625 corrisponde a: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|---------|
| Lunghezza filetto b | 60 mm |
| Filettatura G | M16 |
| Larghezza minore pietra a | 15,7 mm |
| Larghezza pietra e | 25 mm |
| Modello | 787 |
| Lunghezza L | 100 mm |
| Valore nominale scanalatura a T | 16 mm |

Scheda tecnica

Altezza k

9 mm

Tipo di prodotto

Vite per cave