

## Scheda tecnica



### Vite per cave a T (8.8) completa, Modello: 1616160



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375301 1616160
GTIN	4069515011921
Classe articolo	32H

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Vite per cave a T, bonificata, nera, classe di resistenza 8.8.

**Norma:**

**DIN 787**

**Fornitura:**

Completo, con rondella n. art. 375341

**Accessori speciali:**

Per le rondelle vedere n. art. 35341, mentre per i dadi alti vedere n. art. 375386.

**Nota:**

- **Esempio di lettura - La dimensione 6625 corrisponde a: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

#### Descrizione tecnica

Filettatura G	M16
Valore nominale scanalatura a T	16 mm
Larghezza pietra e	25 mm
Lunghezza L	160 mm
Modello	787
Larghezza minore pietra a	15,7 mm
Altezza k	9 mm

## Scheda tecnica

Lunghezza filetto b

100 mm

Tipo di prodotto

Vite per cave